

**duMONT****Pleištinio griovelio smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė P9, Tipas: 2A****Užsakymo data**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 290406 2A    |
| GTIN             | 662600888015 |
| Produktų klasė   | 29J          |

**Aprašymas****Paskirtis:**

**Pleištinio griovelio pjovimui pagal DIN 6885.**

**Tiekimo sudėtis:**

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

**Pastaba:**

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvus savaime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 127 mm

Pleištinio griovelio plotis: 2 mm

Pleištinio griovelio gylis: 1 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 6 - 8 mm

Traukimo ilgis pliene: 6 - 30 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 350 kg

## Techninis aprašymas

|  |               |
|--|---------------|
| reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 350 kg        |
| Pratrauktuvo ilgis   | 127 mm        |
| kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885                             | 6 - 8 mm      |
| Nugarėlės plotis   | 3,25 mm       |
| Traukimo ilgis pliene  | 6 - 30 mm     |
| Praėjimų skaičius  | 1             |
| Pleištinio griovelio plotis                                    | 2 mm          |
| Pleištinio griovelio gylis                                     | 1 mm          |
| Ašmenys  | HSS           |
| Produkto rūšis   | Pratrauktuvai |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | ribotai tinka |                |           |
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | tinka         |                |           |
| Al >10 % Si                    | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                      | tinka         |                |           |
| CuZn                           | tinka         |                |           |
| Grafitas, GFK / CFK            | ribotai tinka |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |

