

**duMONT****Pleištnių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H9, Tipas: 3A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290407 3A
GTIN	662600888213
Produktų klasė	29J

**Aprašymas****Paskirtis:**

**Pleištnių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.**

**Tiekimo sudėtis:**

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

**Pastaba:**

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvus savaime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 127 mm

Pleištinio griovelio plotis: 3 mm

Pleištinio griovelio gylis: 1,4 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 8 - 10 mm

Traukimo ilgis pliene: 6 - 30 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 300 kg

## Techninis aprašymas

Nugarėlės plotis	3,25 mm
kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885	8 - 10 mm
Praėjimų skaičius	2
Pleištinio griovelio plotis	3 mm
Pleištinio griovelio gylis	1,4 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	300 kg
Traukimo ilgis pliene	6 - 30 mm
Pratrauktuvo ilgis	127 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

## Priedai

Pratrauktuvų įdėklai Nr. 290405 – 407 Tipas 3A

290410 3A