

duMONT**Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H9, Tipas: 5B1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290407 5B1
GTIN	662600888336
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Paskirtis:**

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekimo sudėtis:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvas savaime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 172 mm

Pleištinio griovelio plotis: 5 mm

Pleištinio griovelio gylis: 2,3 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 12 - 17 mm

Traukimo ilgis pliene: 8 - 42 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 850 kg

Techninis aprašymas

Pleištinio griovelio plotis	5 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	850 kg
kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885	12 - 17 mm
Traukimo ilgis pliene	8 - 42 mm
Praėjimų skaičius	2
Pratrauktuvo ilgis	172 mm
Nugarėlės plotis	6,46 mm
Pleištinio griovelio gylis	2,3 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

Priedai

Pratrauktuvų įdėklai Nr. 290405 – 407 Tipas 5B1

290410 5B1