

Garant
Centravimo grąžtas HSS B kairinis, be dangos, Nominalusis \varnothing DC k12: 4 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	111540 4
GTIN	4045197000996
Produktų klasė	11A

Aprašymas
Modelis:

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Papildomas apsauginis gilintuvas (120° apsauginis kampas), su sraigtiniais grioveliais, **kairinio pjovimo**.

 Nominalusis $\varnothing D_c$: 4 mm

 skirta detalių \varnothing : 40 – 63 mm

 Koto $\varnothing D_s$: 14 mm

Bendras ilgis L: 67 mm

 Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,03 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h7
skirta detalių \varnothing	40 – 63 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Nominalusis $\varnothing D_c$	4 mm
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Bendras ilgis L	67 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333

Tipas	B
Tolerancija Nominalusis \emptyset	k12
Gilimo kampas	120 laipsniai
Pjovimo kryptis	kairinės
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimas