

Garant**CaraFin deimantinis poliravimo padas, 125×175 mm, Grūdėtumas: D10µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557515 D10
GTIN	4045197994646
Produktų klasė	51G

Aprašymas**Modelis:**

CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai, kurių viena pusė dengta **monokristaliniais deimantais**. Sudėtyje esantys deimantų grūdėliai užtikrina žymiai **geresnę nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdėliai.

CaraFin deimantinis poliravimo padas (EVA) su **atvira struktūra**, nenustatytas.

Privalumai:

Negaištamą papildomą laiką paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą.

Deimantinis poliravimo blokelis iš aukštos kokybės **elastingos poliuretano putos**.

Paskirtis:

Praktiškas, **tikslus baigiamasis arba blizginamasis** visų **kietųjų medžiagų ir spalvotųjų metalų paviršių poliravimas**. Greitas poliravimas dėl pjovimo efektyvumo.

Tinka sausam ir drėgnam poliravimui.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonių kodas	D
Ilgis	175 mm
Matmenys	125×175 mm
Plotis	125 mm
Poliravimo etapas	Baigiamasis poliravimas
Serija	CaraFin

Produkto pavadinimo požymis	125×175 mm
Produkto rūšis	Poliravimo kaladėlė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		