

**Garant****CaraFin deimantinės poliravimo juostelės lipnios, 25×120 mm, Grūdėtumas: D15µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557521 D15
GTIN	4045197994707
Produktų klasė	51G

**Aprašymas****Modelis:**

**CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai**, kurių viena pusė dengta **monokristaliniais deimantais**. Sudėtyje esantys deimantų grūdėliai užtikrina žymiai **geresnį nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdėliai.

Kibios **poliravimo juostelės**. Viršutinė pusė iš **elastinės PU medžiagos**, iš vienos pusės dengta deimanto grūdėliais.

**Privalumai:**

Negaištamą papildomą laiką paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą. Deimantinis poliravimo blokelis iš aukštos kokybės **elastingos poliuretano putos**.

**Paskirtis:**

Su šlifavimo juostos laikikliu Nr. 557900.

Tinka sausam ir drėgnam poliravimui. **Baigiamasis poliravimas** iš minkštų ir kietų medžiagų. Dirbant spausti nedidele jėga.

**Tinka:**

Lankstūs šlifavimo juostų laikikliai Nr. 557900.

**Techninis aprašymas**

Šlifavimo priemonių kodas	D
Ilgis	120 mm
Plotis	25 mm
Matmenys	25×120 mm
Poliravimo etapas	Baigiamasis poliravimas

Serija	CaraFin
Produkto pavadinimo požymis	25×120 mm
Produkto rūšis	Poliravimo kaladėlė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		