

Garant GRIDLINE

**Stūmimo rankena, skirta GridLine, Tipas: KO12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914226 KO12
GTIN	4062406016050
Produktų klasė	91Y

**Aprašymas****Modelis:**

Stūmimo rankena su 2K-Haptoprene® įdėklu.

**Tinka:**

GridLine **darbastalio korpusas su durimis iš 92 skyriaus.**

**Ready-to-go darbastaliai** Nr. 921041 – 921057; Nr. 921121 – 921177; Nr. 921441 – 921567.

**Vario darbastaliai** Nr. 922781 – 922797; Nr. 922801 – 922837.

**Darbastaliai su važiuokle** Nr. 923651 – 923757.

**Ready-to-go darbastaliai su ratukais** Nr. 924011 – 925427.

**Šešiabriaunis darbastalis** Nr. 925814.

**GridLine korpusai** Nr. 927305 – 927312; Nr. 927320 – 927321; Nr. 927335; Nr. 927420 – 927422;  
Nr. 927610 – 927617; Nr. 927725 – 927727.

**Techninis aprašymas**

Produkto rūšis	Stumiamoji rankena
----------------	--------------------