

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
MF: M38X1,5**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130011 M38X1,5
GTIN	4062406017323
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H

Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	36,5 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Sriegio gylis	95 mm
Sriegio Ø	38 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M38×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius