

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiauurymėms, TiN, MF: M18X1,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M18X1,75
GTIN	4062406019358
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	18 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G

Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto kvadratas □	11 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio gylis	45 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	14 mm
Kiaurymės Ø	16,25 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M18×1,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius