

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1/4-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1/4-40
GTIN	4062406039028
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,75 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	5,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	40
Kiaurymės Ø	5,75 mm
Sriegio Ø	6,35 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	19,05 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1/4-40 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius