

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 5/8-11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 5/8-11
GTIN	4062406039561
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 15,88 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13,53 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Vijų skaičius colyje	11

Koto Ø D _s	12 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	13,53 mm
Sriegio Ø	15,88 mm
Sriegio gylis	47,64 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	5/8-11 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius