

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1/2-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1/2-13
GTIN	4062406039400
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	38,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	13
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	12,7 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	11 mm
Sriegio žingsnis	1,954 mm
Kiaurymės Ø	10,73 mm
Sriegio tipas	UNC

Sriegio dydis	1/2-13 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius