

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 5/8-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 5/8-27
GTIN	4062406043971
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	9 mm
Kiaurymės Ø	15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	15,875 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	27
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio gylis	39,7 mm
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS

Sriegio dydis	5/8-27 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius