

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/4-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 3/4-20
GTIN	4062406050832
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 18 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	47,63 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	19,05 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	18 mm

Koto kvadratas □	11 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	3/4-20 UNEF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius