

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 3-18****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130050 3-18 |
| GTIN | 4062406052607 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 76,2 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 75 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Sriegio gylis | 114,3 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,411 mm |
| Vijų skaičius colyje | 18 |
| Koto Ø D _s | 50 mm |
| Bendras ilgis L | 160 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Kiaurymės Ø | 75 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Drožlių griovelio skaičius | 8 |
| Sriegio Ø | 76,2 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Koto kvadratas □ | 39 mm |
| Sriegio tipas | UNS |
| Sriegio dydis | 3-18 UNS |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |