

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.7/8-8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130056 2.7/8-8
GTIN	4062406055974
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 73,025 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 70 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	70 mm
Sriegio gylis	109,54 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Koto kvadratas □	39 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio žingsnis	3,175 mm

Ašmenys	HSS
Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Sriegio \varnothing	73,025 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2.7/8-8 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius