

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER cangė su tarpine, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308986 12 |
| GTIN | 2050001765819 |
| Produktų klasė | 39Y |

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:Su **tarpine** vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį.**Panašu į** ISO 15488-A.**Techninis aprašymas**

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 12 mm |
| Laikiklis | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm |
| Tipas | 469 E |
| Išorinis Ø D | 32,7 mm |
| Bendras ilgis L | 40 mm |

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė