

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER cangė su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo Ø d: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308946 10
GTIN	2050001766076
Produktų klasė	39Y

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį.

Panašu į ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	10 mm
Laikiklis	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	429 E
Išorinis Ø D	25,7 mm
Bendras ilgis L	34 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė