

FAHRION®
FAHRION GROUP PROTECT**ER cangė su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo Ø d: 7mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308946 7 |
| GTIN | 2050001767332 |
| Produktų klasė | 39Y |

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.**Privalumai:**

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:Su **tarpine** vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį.**Panašu į** ISO 15488-A.**Techninis aprašymas**

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 7 mm |
| Laikiklis | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm |
| Tipas | 429 E |
| Išorinis Ø D | 25,7 mm |
| Bendras ilgis L | 34 mm |

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė