


**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER cangė HP su tarpine, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309371 3
GTIN	2050001767943
Produktų klasė	33F

**Aprašymas****Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar). **Panašu į** ISO 15488-A.

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	3 mm
Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤2 µm

Tipas	425 E
Išorinis Ø D	16,7 mm
Bendras ilgis L	27,5 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė