

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER cangė HP, ER 11, Nominalus užveržimo Ø d: 2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309368 2 |
| GTIN | 2050001766151 |
| Produktų klasė | 39Y |

Aprašymas**Modelis:**

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d | 2 mm |
| Laikiklis | ER 11 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤2 µm |
| Tipas | 4008 E |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Išorinis Ø D | 11,5 mm |
| Bendras ilgis L | 18 mm |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |