



ER cangė HP su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo \varnothing d: 11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309374 11
GTIN	2050001766366
Produktų klasė	33F

Aprašymas

Modelis:

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 μ m** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar). **Panašu į** ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo \varnothing d	11 mm
Laikiklis	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 2 \mu$ m

Tipas	429 E
Išorinis Ø D	25,7 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė