

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION
**ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais, ER 25, Nominalus užveržimo Ø d: 11mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309413 11
GTIN	2050001765970
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!) ir purkštukais.

**FAHRION® apsauga nuo korozijos:**

- Visi cangės paviršiai padengti.
- Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

**Pastaba:**

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	11 mm
Laikiklis	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4282 E

Išorinis Ø D	25,7 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė