

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION
**ER cangių rinkinys HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309390
GTIN	2050001764638
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 μm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Radialinio mušimo tikslumas:  $\leq 2 \mu\text{m}$

**Techninis aprašymas**

Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 2 \mu\text{m}$

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė