

**FAHRION®**  
FAHREYOND PRECISION**ER cangių rinkinys HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E, ER 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309393
GTIN	2050001766540
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

· **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**

· **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Radialinio mušimo tikslumas:  $\leq 2 \mu\text{m}$

**Techninis aprašymas**

Laikiklis	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 2 \mu\text{m}$

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė