

**ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 40, Nominalus užveržimo Ø d: 18mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309419 18     |
| GTIN             | 2050001765444 |
| Produktų klasė   | 39Y           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 100 bar!).

**FAHRION® apsauga nuo korozijos:**

- Visi cangės paviršiai padengti.
- Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

**Pastaba:**

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

**Techninis aprašymas**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nominalus užveržimo Ø d     | 18 mm       |
| Laikiklis                   | ER 40       |
| Norma                       | ISO 15488-A |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm      |
| Tipas                       | 4716 E      |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Išorinis Ø D    | 40,7 mm           |
| Bendras ilgis L | 46 mm             |
| Produkto rūšis  | Spyruoklinė įvorė |