

FAHRION®
FAHRENDREHEND**ER cangė HP su tarpine ir purkštukais, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309378 10
GTIN	2050001767301
Produktų klasė	33F

Aprašymas**Modelis:**

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

Apsauga nuo rūdžių: visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

- **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**
- **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Su **tarpine** vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar) ir **purkštukais**. **Panašu į** ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	10 mm
Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-A

Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 2 \mu\text{m}$
Tipas	469 E
Išorinis \varnothing D	32,7 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė