

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION
**ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais, ER 32, Nominalus užveržimo Ø d: 4,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309418 4,5
GTIN	2050001766946
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!) ir purkštukais.

**FAHRION® apsauga nuo korozijos:**

- Visi cangės paviršiai padengti.
- Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

**Pastaba:**

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	4,5 mm
Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4537 E

Išorinis Ø D	32,7 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė