



ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 40, Nominalus užveržimo Ø d: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309419 25
GTIN	2050001765475
Produktų klasė	39Y

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 100 bar!).

FAHRION® apsauga nuo korozijos:

- Visi cangės paviršiai padengti.
- Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	25 mm
Laikiklis	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4716 E

Išorinis Ø D	40,7 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė