

**ER cangių rinkinys HP su tarpine (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E, ER 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309391
GTIN	2050001764782
Produktų klasė	33F

**Aprašymas****Modelis:**

**Sistemos rotacija** ir pakartojimo tikslumas **3 µm** (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.

**Apsauga nuo rūdžių:** visi cangės paviršiai padengti.

**Privalumai:**

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Tinka:**

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

**Pastaba:**

· **Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.**

· **Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).**

Radialinio mušimo tikslumas:  $\leq 2 \mu\text{m}$

**Techninis aprašymas**

Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 2 \mu\text{m}$

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė