



Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Gera įskaitomas ekranas. Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos.

Analoginiai ir skaitmeniniai rodmenys. Nuo dulkių ir drėgmės apsaugotas korpusas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. 1 rutulinis antgalis išgaubtų paviršių matavimui.

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Leistina paklaida	4 µm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 54

Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/421490-0-25>