

Garant

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	302417 25/10
GTIN	4045197701909
Produktų klasė	31P

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo kanalu (IKZ) iki maks.80 bar. Su ilgio reguliavimo varžtu. Ilgintuve **esanti HM šerdis** slopina kylančius virpesius ir taip sumažina vibravimą.

Maksimalus leistinas sūkių skaičius 8000 min⁻¹.

Privalumai:

- **Tvirtinimo sistemoje išvengiama vibravimo.**
- **Geresnė apdirbamo paviršiaus kokybė.**
- **Ilgesnė įrankio eksploataavimo trukmė.**

Virpesiai: slopinantis

Ø D₂: 16 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø d	25 mm
Ø D ₂	16 mm
Kiaurymės Ø D ₁	10 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Produkto pavadinimo požymis	L = 300 mm
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patrono priedai

