

**Garant****Darbo taburetė, integruotas putplastis su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965052

GTIN

4045197702418

Produktų klasė

91Z

**Aprašymas****Modelis:**

Patogi sukama taburetė iš **Integral putų**, lengvai prižiūrima, plaunama, **patvari** ir atspari nestiprioms rūgštims ir šarmams.

Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu **žiedu**. Penkių kojų aliuminio atrama.

Sėdynė Ø 350 mm.

Keliamoji galia: 120 kg.

**Standartas:****DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sukryžiuotų atraminių kojų Ø

690 mm

Aukščio reguliatorius

Pneumatinis amortizatorius

Sėdynės medžiaga atspari lengvoms rūgštims ir šarmams

taip

Sėdynės medžiagos spalva

juoda

Norma	DIN 68877
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiais žiedais
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Sėdynės Ø	350 mm
Leistinji apkrova	120 kg
Sėdynės medžiaga	Integral putos
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniais būdais
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	580 - 850 mm
Produkto rūšis	Taburetė

## Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	962518
------------------------------	--------