

Garant**Meistro kėdė, integruotas putplastis su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965072
GTIN	4045197702470
Produktų klasė	91Z

Aprašymas**Modelis:**

Patogiam ir taisyklingam sėdėjimui. Ergonomiška 120 mm aukščio nugaros atrama padeda išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį.

Penkios sukryžiuotos kojos iš aliuminio tvirtai laiko bet kurioje padėtyje sėdint ar stovint.

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos Integral putos.

Leistinoji apkrova: 120 kg.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Leistinoji apkrova	120 kg
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu

Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiaga	Integral putos
su atrama nugarai	taip
Nugaros atramos aukštis	120 mm
Norma	DIN 68877
Sėdynės posvyrio reguliavimas	ne
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	560 - 810 mm
Produkto rūšis	Meistro kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

962518