

Garant**Darbo taburetė, integruotas putplastis su kojelėmis, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965051
GTIN	4045197702401
Produktų klasė	91Z

Aprašymas**Modelis:**

Patogi sukama taburetė iš **Integral putų**, lengvai prižiūrima, plaunama, **patvari** ir atspari nestiprioms rūgštims ir šarmams.

Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu **žiedu**. Penkių kojų aliuminio atrama.

Sėdynė Ø 350 mm.

Keliamoji galia: 120 kg.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Sėdynės medžiaga	Integral putas
Norma	DIN 68877

Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	690 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas miltelinu būdu
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės medžiaga atspari lengvoms rūgštims ir šarmams	taip
Kryžminė koja	Kojelė
Leistinoji apkrova	120 kg
Sėdynės Ø	350 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	440 - 610 mm
Produkto rūšis	Taburetė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	962518
------------------------------	--------