

**Garant****RC.X 1204, Rūšis: HB725**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260650 HB725
GTIN	4062406058654
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

RC.X 1204 HB725 Drožlialaužis: UM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Kietlydinys	HB725
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	UM

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	PVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui