

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.T 0602
Koto dydis	12 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	SRDCN 1212F06
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis $L_1$	12,4 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis $L$	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 15
Funkcinis plotis $L_4$ neutralaus laikiklio darbinis plotis	9 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 15

269028 15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500