


CNMG 190616, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250384 CA025P
GTIN	4960664863723
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 190616 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 10 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Kampo spindulys	1,6 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Kietlydinys	CA025P

Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Drožlialaužis	PH
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui