


CNMM 120416, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 120416 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis a_p : 1 - 11 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	PX
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min

Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA025P
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui