


SNMG 150612, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 150612 CA025P Kampo spindulys: 1,2 mm
 Kietlydinys: CA025P
 Drožlialaužis: PH
 Pjūvio gylis a_p : 1 - 10 mm
 Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Kietlydinys	CA025P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PH
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Ašmenys	HM
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui