


TNMG 220408, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Produktų klasė	25E

Aprašymas

TNMG 220408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Kietlydinys	CA025P
Drožlialaužis	PS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	1 - 4,5 mm
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 220408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui