


TNMG 220404, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Produktų klasė	25E

Aprašymas

TNMG 220404 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 4,5 mm
Kietlydinys	CA025P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min

Drožialaužis	PS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 220404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui