


WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252013 CA025P
GTIN	4960664865680
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080404-Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P
 Drožlialaužis: WP
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm
 Pastūma f : 0,07 - 0,3 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Drožlialaužis	WP
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA025P

Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui