

**WN. G 080404, Rūšis: CA025P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Kietlydinys	CA025P
Drožlialaužis	PS
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Danga	CVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui