

**WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080404-Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: WQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	WQ

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA025P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui