

**WNMG 080416, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080416 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PS
Kietlydinys	CA025P
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui