

**DNMG 150608, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150608 PR015S Kietlydinys: PR015S
Drožlialaužis: MU
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	PR015S
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Drožlialaužis	MU

Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui