

**VNMG 160404, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	PR005S
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MU
Pagrindinis naudojimas	S
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Ašmenys	HM
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui