

Garant**3/8 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637229 15
GTIN	4062406061142
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės**, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

Standartas:**DIN 3124****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

Techninis aprašymas

Rakto dydis	15 mm
Ilgis	27 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	20,9 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė