

Garant

3/8 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637229 8
GTIN	4062406061074
Produktų klasė	61A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės**, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

Techninis aprašymas

Ilgis	25 mm
Rakto dydis	8 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	11,8 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė